

Plustek eScan A250



plustek



סריקה מלאה שלושה צעדים
 - בחור, במגע על-גבי המסך, בהגדרות הרצויות: מוד הסריקה (צבע, גווני אפור או שחור/לבן), לאיזה פורמט לסרוק (PDF, JPEG, TIFF) באיזו איכות (שווה ערך לרזולוציה), בהגדרות נוספות במידה הצורך וליחצו על כפתור ה-Scan
 - צפו בתוצאת הסריקה על המסך וכווננו, במידת הצורך את התוצאה (חיתוך, ישור, סיבוב וכד')
 - בחרו ביעד למשלוח התוצאה

סריקה למספר יעדים
 ניתן לשלוח את הקובץ הסרוק ל:
 - Disk-on-Key המחובר לאחת משתי יציאות ה-USB של הסרוק
 - למחשב/ים באמצעות תקשורת אלחוטית (WiFi), חיבור USB או חיבור רשת (Ethernet)
 - למדיה ניידת באמצעות תקשורת אלחוטית (WiFi)
 - ישירות בדואר אלקטרוני
 - לכתובת FTP
 - לענן

מפרט טכני:
 רזולוציה אופטית: 600dpi
 תכולת המזין: 50 דפים (70 גר"/מטר מרובע)
 מהירות סריקה:
 30 דפים לדקה/60 עמודים לדקה (גווני אפור, A4, 200dpi)
 10 דפים לדקה/20 עמודים לדקה (צבע, A4, 200dpi)
 שטח סריקה: מקסימלי - 216x356 מ"מ. מינימלי - 13.2x13.2 מ"מ
 שטח דף אפשרי: מקסימלי - 216x356 מ"מ. מינימלי - 50.8x50.8 מ"מ
 משקל דף אפשרי (עובי): 40 עד 157 גרם למטר מרוב

ממשק:
 חיבור USB 2.0
 חיבור RJ45 (לרשת)
 WiFi (802.11 g/n)
מסך מגע:
 7", רזולוציה של 1280 על 800 פיקסלים
 ISP לאפשרות צפיה רחבה במיוחד
 מערכות הפעלה:
 חלונות XP, חלונות 7, 8, 10 ו-10.12
 מקינטוש - 10.7-10.12
 אנדרואיד, iOS

ה-Plustek eScan A250 הוא הדור השני במשפחת הסרוקים העצמאיים של Plustek. פתרון סריקה עצמאי, שלם ומהפכני בתפיסתו. אין צורך בנוכחות מחשב לסריקת מסמכים ולכן לא נדרשות הגדרות מורכבות, התקנת דריברים או ידע מוקדם בהפעלה. ממשק באמצעות מסך מגע בגודל 7 אינץ' הופך את הסריקה למהירה ופשוטה. הזינו את המזין במסמכים לסריקה, בחרו באפשרויות הסריקה הרצויות, לחתו כל כפתור ה-Scan על המסך וקבלו את תוצאות הסריקה על מסך הסרוק. כעת נותר לבחור באחת מששת מאפשרויות השמירה הקיימות

תכונות עיקריות:

- סרוק רשת עצמאי
- לא נדרשת נוכחות מחשב
- Scan -> View -> Save הפעלה באמצעות מסך מגע
- סריקה ל-Disk-on-Key, דואר אלקטרוני, מחשב, ענן, מדיה ניידת (פלאפונים/טבלטים) ו-FTP
- יכולות של תקשורת רשת Ethernet ות'שורות אלחוטית (WiFi)
- שמירה לפורמטים PDF, JPEG ו-TIFF
- יכולת יצירת ספר נמענים (יחידים וקבוצות) למשלוח תוצאות הסריקה בדואר-אלקטרוני
- יכולת יצירת ספרייה של תהליכים קבועים (סריקה בפורמט רצוי, משלוח לקבוצה מסוימת במייל וכד') לצורך הפעלה חוזרת



בחרו בהגדרות הרצויות וליחצו על SCAM



צפו בתוצאה ובצעו עריכה במידת הצורך



בחרו ביעד